



SILCA NEWS 01/18

ALL THE NEW KEYS, AUTOMOTIVE SOLUTIONS, KEY CUTTING MACHINES, SOFTWARE UPDATES AND MUCH MORE

Contents

New Keys	1
GTI Wedge Transponder	2
SKP 1/2018 Update	3-4





New Keys / Chiavi Nuove / Neue Schlüssel / Nouvelles Clés / Llaves Nuevas / Chaves Nuevas

FOR: PER:	BURG	MOIA	FOR / PER
	<p>Delivery time JANUARY 2018</p>	<p>Delivery time JANUARY 2018</p> <p>5MO3</p> <p>O.M.R.</p>	<p>BURG (DE)</p> <p>MOIA (IT) O.M.R.</p> <p>O.M.R. (IT) MOIA</p>
<p>FOR: PER:</p>			<p>01</p> <p>COMMERCIAL GROUP GRUPPO COMMERCIALE PREISEGRUPPE GROUPE COMMERCIAL GRUPO COMMERCIAL GRUPO COMERCIAL</p> <p>www.silca.biz</p>



New Transponder: GTI Wedge

GTI Wedge

The new GTI Wedge offers the same cloning and programming functionalities and the same performances as the glass GTI, and, being smaller, allows for greater versatility of use. In fact, it is compatible with the entire range of Silca vehicle keys and with the majority of original car and motorbike keys.

With the GTI Wedge transponder you can copy Texas[®] Fixed, Texas[®] Crypto and Philips[®] Crypto transponders. With the software "Silca TRP Setting Program", the GTI Wedge can be pre-set to emulate the Silca transponders T3, T4, T7, T8, T13, T14, T16, T17, T18, T19, T21, T22, T31 and T32.

GTI Wedge

Der neue GTI Wedge bietet die gleichen Kopier- und Programmierfunktionen und die gleichen Leistungen wie der Glas-GTI sowie dank der kleineren Abmessungen eine größere Vielseitigkeit im Gebrauch.

Er ist mit dem gesamten Silca-Kfz-Schlüsselsortiment und mit den meisten Original-Kfz- und Motorradschlüsseln kompatibel. Der GTI Wedge-Transponder erlaubt das Nachmachen von Transpondern der Typen Texas[®] Fest, Texas[®] Crypto und Philips[®] Crypto. Mit Hilfe der Software „Silca TRP Setting Program“ kann der GTI Wedge zum Kopieren der Silca-Transponder T3, T4, T7, T8, T13, T14, T16, T17, T18, T19, T21, T22, T31 und T32 voreingestellt werden.

GTI Wedge

El nuevo GTI Wedge ofrece las mismas funciones de clonación y programación y las mismas prestaciones que el GTI de cristal y, por sus dimensiones reducidas, permite una mayor versatilidad de uso. De hecho, es compatible con toda la gama de llaves para vehículos Silca y con la mayoría de las llaves originales para automóviles y motos.

El transponder GTI Wedge permite reproducir los transponders Texas[®] Fijo, Texas[®] Crypto y Philips[®] Crypto. Con el software "Silca TRP Setting Program", el GTI Wedge puede preajustarse para emular los transponders Silca T3, T4, T7, T8, T13, T14, T16, T17, T18, T19, T21, T22, T31 y T32.

GTI Wedge

Il nuovo GTI Wedge offre le stesse funzionalità di clonazione e programmazione e le stesse performance del GTI in vetro, ed essendo di dimensioni ridotte, consente una maggiore versatilità di utilizzo. È infatti compatibile con l'intera gamma di chiavi veicolo Silca e con la maggior parte delle chiavi originali auto e moto.

Il transponder GTI Wedge consente la riproduzione di transponder Texas[®] Fisso, Texas[®] Crypto e Philips[®] Crypto. Con l'ausilio del software "Silca TRP Setting Program", il GTI Wedge può essere pre-settato per emulare i transponder Silca T3, T4, T7, T8, T13, T14, T16, T17, T18, T19, T21, T22, T31 e T32.

GTI Wedge

Le nouveau GTI Wedge offre les mêmes fonctions de clonage et de programmation ainsi que les mêmes performances que le GTI en verre ; ses dimensions réduites en font un article très versatile à l'usage. Il est compatible avec toute la gamme clés de véhicule Silca et avec la plupart des clés originales auto et moto.

Le transpondeur GTI Wedge permet de reproduire des transpondeurs Texas[®] Fixe, Texas[®] Crypto et Philips[®] Crypto. GTI Wedge peut être pré-réglé pour émuler les transpondeurs Silca T3, T4, T7, T8, T13, T14, T16, T17, T18, T19, T21, T22, T31 et T32 avec l'aide du logiciel "Silca TRP Setting Program".

GTI Wedge

O novo GTI Wedge proporciona as mesmas funções de clonagem e programação e as mesmas performances do GTI de vidro e, tendo dimensões mais reduzidas, permite uma maior versatilidade de utilização. De facto, é compatível com a inteira gama de chaves para veículo Silca e com a maioria das chaves originais para carro e motocicleta.

O transponder GTI Wedge permite a reprodução de transponder Texas[®] Fixo, Texas[®] Crypto e Philips[®] Crypto. Com o software "Silca TRP Setting Program", o GTI Wedge pode ser pré-ajustado para emular os transponders Silca T3, T4, T7, T8, T13, T14, T16, T17, T18, T19, T21, T22, T31 e T32.

> [More info on all Silca websites](#)





Silca Key Programs

Update 1/2018 - SKP Vers. 21.7.x.xx

UPDATE 1/2018

New SKP 1/2018 Update for all WEB and DVD subscribers available in the "News" section of Silca Key Programs.

New items include:

- The format of the DAT file (used in the SSI) has been modified to specify the SSN (Silca Serial Number) also for edge keys cards (or standard key). This allows to manage user settings, such as manual adjustments or cutting algorithm associated to the SSN, also in the SSI queue.
- Engraving: 34 new models available.

MISE À JOUR 1/2018

Nouvelle mise à jour SKP 1/2018 pour tous les abonnés WEB et DVD disponible dans la section "Nouveautés" de Silca Key Programs. Parmi les nouveautés :

- Modifier le format du fichier DAT (utilisé avec SSI) pour pouvoir spécifier le SSN (Silca Serial Number) également pour les fiches clés plates (ou clés standard). De cette façon, tous les réglages utilisateurs, comme les corrections manuelles ou la méthode de taille liées au SSN, pourront être utilisées dans la file d'attente SSI.
- Engraving : 34 nouveaux modèles disponibles (gravure).

AGGIORNAMENTO 1/2018

Nuovo Aggiornamento SKP 1/2018 per tutti gli abbonati WEB e DVD consultabile nella sezione "Novità" di Silca Key Programs. Tra le novità:

- Modificato il formato del file DAT (usato in SSI) per poter specificare il SSN (Silca Serial Number) anche per le schede di chiavi piatte (o chiavi standard). In questo modo tutte le impostazioni utente, come le correzioni manuali o il metodo di taglio collegate al SSN, possono essere utilizzate nella coda SSI.
- Aggiunti 34 nuovi modelli engraving (incisione).

ACTUALIZACIÓN 1/2018

Nueva actualización SKP 1/2018 para todos los abonados WEB y DVD disponible en la sección "Novedades" de Silca Key Programs. Entre las novedades:

- El formato del archivo DAT (usado en el SSI) se ha modificado para especificar el SSN (Número de Serie Silca) incluso para las tarjetas edge key (o llave standard). Esto permite manejar los ajustes del usuario, así como los ajustes manuales o algoritmos de corte asociados al SSN, también en la cola del SSI.
- Engraving: 34 nuevos modelos disponibles (grabado).

AKTUALISIERUNG 1/2018

Die Informationen zur neuen Aktualisierung des SKP 1/2018 für alle WEB und DVD Abonnenten ist in der Sektion "Neuheiten" des Silca Key Programs verfügbar. Unter den Neuheiten:

- Das Format der DAT Datei (verwendet in SSI) wurde angepasst, um die SSN (Silca Serial Nummer) auch für Flachschlüssel (oder Standardschlüssel) aufzuführen. Dadurch können individuelle Einstellungen wie manuelle Anpassungen oder Schließalgorithmen verbunden mit der SSN auch in der SSI-Schlange verwaltet werden.
- Gravur: 34 neue Modelle verfügbar.

ATUALIZAÇÃO 1/2018

Nova atualização SKP 1/2018 para todos o assinantes WEB e DVD disponível na seção "Novidades" de Silca Key Programs. Entre as novidades:

- O formato do ficheiro DAT (utilizado no SSI) foi modificado para especificar o SSN (Numero de Serie da Silca), bem como para as fichas para as chaves planas. Isto permitirá gerir algumas configurações do utilizador tais como , ajustes manual ou algoritmos de corte associados ao NSS, na fila SSI.
- Engraving: 34 novos modelos disponíveis (gravação).

> [More info on all Silca websites](#)

SILCA CODE PROGRAM

SKP Vers. 21.7.x.xx



UC199



Unocode 299/399

Data update with 2 new cutting cards / Aggiornamento dati con 2 nuove schede / Datenaktualisierung mit 2 neuen Karten / Mise à jour des données avec 2 nouvelles fiches / Actualización datos con 2 fichas nuevas / Atualização de dados com 2 fichas novas.

New items include / Tra le novità / Unter den Neuheiten / Parmi les nouveautés / Entre las novedades / Entre as novidades:

- Abus® Pfaffenhain® S6+

- Assa Abloy® SCD(6P)



Unocode 399 Evo



Unocode Pro



Update the software on / Aggiornare il software di / Aktualisierung der Software von / Mettre à jour le logiciel de / Actualizar el software de / Atualizar o software de: UC199, Unocode 299, Unocode 399, Unocode 399 Evo, Unocode Pro.

SILCA TRIAX - QUATTROCODE PROGRAM

SKP Vers. 21.7.x.xx



Quattrocode



Triax-e.code

Data update with 8 new series / Aggiornamento dati con 8 nuove serie / Datenaktualisierung mit 8 neuen Serien / Mise à jour des données avec 8 nouvelles séries / Actualización datos con 8 nuevas series / Atualização de dados com 8 novas séries.

New items include / Tra le novità / Unter den Neuheiten / Parmi les nouveautés / Entre las novedades / Entre as novidades:

- Dom® IX6N

- Meroni® M4 (2T-6W)

- Iseo® R7 Leroy Merlin

- Titan® K5-K55/CR T75 (275)

- Kaba® ExperT plu S 1.0a (K83A) - Swedish market

- Vega® VP-7



Triax Quattro



Triax Pro




Update the software on / Aggiornare il software di / Aktualisierung der Software von / Mettre à jour le logiciel de / Actualizar el software de / Atualizar o software de: Triax e-code, Triax Quattro, Triax Pro.

SILCA KEY READER PROGRAM & OPTIKA


SKP Vers. 21.7.x.xx




Optika

 Update with more than 60 new references.


Remember to use a USB PEN to update the OPTIKA program. To download the USB-PEN use the "Advanced" function in the OPTIKA "Archives =>Machines" of the Key Reader Program (or SKP).

 Aktualisierung mit über 60 neuen Referenzen.


Nicht vergessen, das Programm OPTIKA mit dem USB-PEN zu aktualisieren. Zum Laden der USB-PEN die Funktion "Optionen" der "Daten =>Maschinen => Optika „Key Reader Program (oder SKP) verwenden.

 Actualización con más de 60 referencias nuevas.


Acordarse de actualizar el programa de OPTIKA utilizando el USB-PEN. Para cargar el USB-PEN utilizar la función "Avances" del "Tabla máquinas" OPTIKA del Key Reader Program (o SKP).

 Aggiornamento con più di 60 referenze.

Ricordarsi di aggiornare il programma di OPTIKA utilizzando una USB-PEN. Per caricare la USB-PEN utilizzare la funzione "Avanzate" dell' "Anagrafica macchine" OPTIKA del Key Reader Program (o SKP).

 Mise à jour avec plus de 60 nouvelles références.

N'oubliez pas de mettre à jour le programme d'OPTIKA en utilisant une USB-PEN. Pour charger la USB-PEN, utiliser la fonction « Avancées » dans le menu « Fichier machines » OPTIKA du Key Reader Program (ou SKP).

 Atualização com mais de 60 referências novas.

Lembrar de atualizar o programa de OPTIKA utilizando uma USB-PEN. Para carregar a USB-PEN utilizar a função "Avançar" de "Tabela máquinas" OPTIKA do Key Reader Program (ou SKP).